
AC2209

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2257
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 разъем для адресации

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 235
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Встроенный "Watchdog"		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы		
Количество цифровых входов		4; (двухсторонний)
Входная цепь цифровых входов		PNP
Питание выходов датчика		AS-i
Напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1,5

AC2209

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Коммутационный уровень high	[V]	> 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да

Выходы

Электрическое исполнение		AS-i
Количество цифровых выходов		4
Цепь		PNP
Диапазон напряжения DC	[V]	10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	

AS-i классификация

AS-i профиль		S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	0
AS-i сертификат		05001

Механические данные

Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку
Материал	PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Соединение

