

AC2210




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2257

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 разъем для адресации



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 235
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6
Встроенный "Watchdog"		да

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
-----------------------------	---

Входы

Количество цифровых входов	4; (двухсторонний)
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания	[V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA] 200
Входной ток High	[mA] > 5
Входной ток Low	[mA] < 1,5



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Коммутационный уровень high	[V]	> 10
-----------------------------	-----	------

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
--	--	----

Выходы

Электрическое исполнение		AS-i
--------------------------	--	------

Количество цифровых выходов		4
-----------------------------	--	---

Цепь		PNP
------	--	-----

Диапазон напряжения DC	[V]	10...30; (по PELV)
------------------------	-----	--------------------

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	2000
---	------	------

Защита от короткого замыкания		да
-------------------------------	--	----

Гальваническая развязка		да
-------------------------	--	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
------------------------------	------	----------

Степень защиты		IP 20
----------------	--	-------

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i классификация

AS-i профиль		S-7.0
--------------	--	-------

AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
--------------------------------	-------	---

ID код AS-i	[hex]	0
-------------	-------	---

AS-i сертификат		05001
-----------------	--	-------

Механические данные

Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку
----------------	--	---------------------

Материал		PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)
----------	--	--------------------------------------

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Соединение

