
# DF2208

## Электронный выключатель цепи

**Fuse/IO-Link/24VDC/8A**




1 маркер
2 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 1
3 вставная клемма Выход 1

| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | по SELV/PELV |
| Номинальное напряжение DC | [V] | 24 |
| Входное напряжение DC | [V] | 18...30 |
| Класс защиты | | III |
| Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC) | [ms] | 10 |
| Ток замкнутой цепи | [mA] | 10 |
| Количество каналов | | 1 |
| Номинальный ток | [A] | 8 |
| Номинальный ток (элемент безопасности) | [A] | 8 |
| **Выходы** | | |
| Суммарная емкость нагрузки | [mF] | 20 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...60 |
| Температура хранения | [°C] | -40...70 |
| Степень защиты | | IP 20; (спереди) |
| Степень загрязнения | | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **Испытания / одобрения** | | |
| ЭМС | EN 61000-6-3 | Излучение помех |
| | EN 61000-6-2 | Помехоустойчивость |

# DF2208

## Электронный выключатель цепи

**Fuse/IO-Link/24VDC/8A**

| Механические данные | | |
|---|---|---|
| Вес [g] | 71,5 | |
| Размеры [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 | |


| Дисплеи / Элементы управления | | |
|---|---|---|
| Дисплей | состояние | 1 x светодиод, красный / зеленый / оранжевый |
| Элементы управления | 1 x | программирующие кнопки |

**электрическое подключение**

вставные клеммы:


контактный рычаг/прокладка:

Соединение




**диаграммы и графики**

выходные характеристики




временные характеристики