




Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor

TS-200-KL /US



Caracteristicile produsului		
Domeniu de masura	-40...90 °C	-40...194 °F
Conectarea la proces	conectat - la senzor 12,5 x 8,7 x 47 mm	
Aplicatie		
Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Montaj	Senzor contact pentru corpuri solide	
Date electrice		
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Clasa de protectie		III
Domeniu de masura/programare		
Domeniu de masura	-40...90 °C	-40...194 °F
Precizia / Devieri		
Precizia	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Timpi de raspuns		
Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	12 / 39; (valorile pentru o suprafata plana de aluminiu (anodizata) folosind o pasta conductiva de caldura; valorile de referinta pentru apa in miscare: 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	12683,9
Date mecanice		
Greutate	[g]	101,4
Capsula		conectat - la senzor
Dimensiuni	[mm]	12,5 x 8,7 x 47
Materiale		otel inoxidabil (1.4303 / 305 / 308); Cupru nichelată
Conectarea la proces		conectat - la senzor 12,5 x 8,7 x 47 mm

TS2239



Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor

TS-200-KL /US

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; cu metal la capat de fir; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb