




Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TS2269

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F
Lungime de instalare EL [mm]	45	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	45
Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F

Precizia / Devieri

Precizia [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	3 / 10; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Greutate [g]	103,6
Capsula	Sonde
Dimensiuni [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiale	Oțel inox; FKM
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L)
Diametru sonda [mm]	6
Lungime de instalare EL [mm]	45

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
------------	---

TS2251



Senzor de temperatura cu cablu si conecatare la proces

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, FKM

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

