


TS502A



Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-20...115 °C	-4...239 °F
Conectarea la proces	conectat - la senzor 10 x 18 x 48 mm	

Aplicatie

Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Montaj	Senzor contact pentru corpuri solide

Date electrice

Clasa de protectie	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	-20...115 °C	-4...239 °F
Nota privind domeniul de masura	Domeniu de măsurare pentru aplicații de bază non-ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Precizia / Devieri

Precizia	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------	-----	-----------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	18 / 42
-------------------------------	-----	---------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Marcaj ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[ani]	14269,4

Date mecanice

Greutate	[g]	234,5
Capsula	conectat - la senzor	
Dimensiuni	[mm]	10 x 18 x 48
Materiale	inox (1.4571/316Ti)	
Conectarea la proces	conectat - la senzor 10 x 18 x 48 mm	

TS502A



Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 5 m, silicon

Racord



RD =

WH =

Culorile conecticii :

roșu

alb