

# E10662




## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVT001

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



| Приложение                   |      |                                     |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| Особенности                  |      | без силикона; позолоченные контакты |
| Без силикона                 |      | да                                  |
| Электронные данные           |      |                                     |
| Рабочее напряжение           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                 |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A]  | 4                                   |
| Условия эксплуатации         |      |                                     |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...100                           |
| Степень защиты               |      | IP 68; IP 69K                       |
| Механические данные          |      |                                     |
| Размеры                      | [mm] | 15 x 15 x 46                        |
| Материал                     |      | PVC (поливинилхлорид)               |
| Формованный материал корпуса |      | PVC (поливинилхлорид)               |
| Материал накидной гайки      |      | нерж. сталь (1.4404 / 316L)         |
| Примечания                   |      |                                     |
| Упаковочная величина         |      | 1 шт.                               |

# E10662



## Соединительный кабель с разъемом


ADOGH040VAS0005E04

### электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);  
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



### Соединение



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Цвета жил : |
| BN = | черный      |
| BU = | коричневый  |
| WH = | синий       |
|      | белый       |