




## Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-500KCKD8 /US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TS5089 sau TS5289

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



### Caracteristicile produsului

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Domeniu de masura | -40...150 °C | -40...302 °F |
|-------------------|--------------|--------------|

### Aplicatie

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Caracteristici speciale            | contacte aurite                              |
| Element de măsură                  | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) |
| Mediu                              | Medii lichide și gazoase                     |
| Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15                                           |

### Date electrice

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Clasa de protectie | III |
|--------------------|-----|

### Domeniu de masura/programare

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Domeniu de masura | -40...150 °C | -40...302 °F |
|-------------------|--------------|--------------|

### Precizia / Devieri

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Precizia [K] | $\pm (0,30 K + 0,005 \times  t )$ |
|--------------|-----------------------------------|

### Timpi de raspuns

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 7 / 18; (conform DIN EN 60751) |
|-----------------------------------|--------------------------------|

### Condițiile mediului

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 67 |
|-----------|-------|

### Date mecanice

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimensiuni [mm]                | Ø 8 / L = 50         |
| Materiale                      | Oțel inox; FKM       |
| Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
| Diametru sonda [mm]            | 8                    |

### Observații

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Observații          | Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                                        |

# TS5151



## Senzor de temperatura cu cablu si conecatare la proces

TS-500KCKD8 /US/ /V

### Conectare electrică

Cablu: 5 m, FKM

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



### Racord

