
E20241

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-R8/5m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OIF
OIF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	28
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		угловой
Длина	[mm]	5000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20241-00 — 04.06.2003 —

E20241

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-R8/5m

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.