


Senzor de temperatura cu cablu si conectare la proces

TS-015KIKD06...../US



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-50...250 °C	-58...482 °F
Conectarea la proces	Ø 6 mm	
Lungime de instalare EL [mm]	50	

Aplicatie

Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	50	
Domeniu de masura	-50...250 °C	-58...482 °F
Nota privind domeniul de masura	stationare: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Precizia / Devieri

Precizia [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	11 / 37; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

MTTF [ani]	11415,5
------------	---------

Date mecanice

Greutate [g]	26,4
Dimensiuni [mm]	Ø 6
Materiale	inox (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	Ø 6 mm
Diametru sonda [mm]	6
Lungime de instalare EL [mm]	50

TS9256



Senzor de temperatura cu cablu si conecatare la proces

TS-015KIKD06...../US

Observații

Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,15 m, PTFE

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

