




Bar coupling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
- 2 Глубина der Klemmnabe

Механические данные

Вес	[g]	18,6
Размеры	[mm]	Ø 22 / L = 24
Материал		PA 6.6; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки	[Nm]	момент затяжки винтов: 120 Ncm
Внешний диаметр D	[mm]	22
Внутренний диаметр 1	[mm]	10
Внутренний диаметр 2	[mm]	10
Глубина зажимной ступицы	[mm]	6,4
Зажимный винт	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Длина	[mm]	24
Макс. оборот, механический	[U/min]	10000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,2
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,3
Макс. угловое смещение	[°]	± 3,0

Примечания

Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.