
E60206

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 25-6-63-32-KV



1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Глубина der Klemmnabe

Механические данные		
Вес	[g]	36,7
Размеры	[mm]	Ø 25 / L = 32
Материал		алюминий
Момент затяжки	[Nm]	момент затяжки винтов: 120 Ncm
Внешний диаметр D	[mm]	25
Внутренний диаметр 1	[mm]	6
Внутренний диаметр 2	[mm]	6,35 mm / 1/4" / 1/4 inch
Глубина зажимной ступицы	[mm]	8
Зажимный винт	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Длина	[mm]	32
Макс. оборот, механический	[U/min]	6000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,5
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,35
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.