


EVC441



Соединительный кабель

VDOGF030MSS00,4H03STGF030MSS



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...80
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес [g]	26,9
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Уплотнительный материал	FKM



Соединительный кабель

VDOG F030MSS00,4H03STGF030MSS

Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,4 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

