


EVC614



Y-соединительный кабель

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	72,3
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Количество портов распределительной коробки		2
Пригодность для кабельной цепи		да

EVC614



Y-соединительный кабель

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 2 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение - разъем


Разъём: 2 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm




Y-соединительный кабель

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

Соединение



диаграммы и графики

Снижение мощности $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]