


EVC681



Соединительный кабель

VDOGH046MSS00,3H04STGH040MSS



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес	[g]	44,2
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

EVC681



Соединительный кабель

VDOGH046MSS00,3H04STGH040MSS

Уплотнительный материал	FKM	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	2 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVC681



Соединительный кабель

VDOGH046MSS00,3H04STGH040MSS

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, чёрный прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.;
Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

