



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0002H04



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	74,9
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи		да

EVC001



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0002H04

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0002H04

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров



Снижение мощности $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]