


EVF116



Соединительный кабель

VDOAH040VAS0001P04STAH040VAS



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты	II
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	0...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...65 °C
Температура хранения [°C]	-25...55
Влажность среды хранения [%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом	1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF116



Соединительный кабель


VDOAH040VAS0001P04STAH040VAS

Механические данные		
Вес	[g]	61,1
Размеры	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Формованный материал корпуса		PP
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		EPDM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PP; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



электрическое подключение

Кабель: 1 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVF116



Соединительный кабель

VDOAH040VAS0001P04STAH040VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PP; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM;
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

