


EVT130



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0002E03



Приложение

Особенности	без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...80
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...50 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

MTTF [годы]	31710
-------------	-------



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0002E03

Механические данные			
Вес	[g]	77,1	
Размеры	[mm]	19 x 10 x 25,5	
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля	
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²	
	Циклы изгиба	> 1 Mio.	
	Деформация кручения	± 180 °/m	

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий