




Индуктивный датчик

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	50
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	92 x 80 x 40
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	4,6
Минимальная нагрузка по току [mA]	4
Макс. ток утечки [mA]	0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400
Частота переключения DC [Hz]	90
Защита от короткого замыкания	да



Индуктивный датчик

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	50
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...40,5; (установка в мягкую сталь (ST37) заподлицо)

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr]	3...20
Смещение точки переключения [% от Sr]	-15...15

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механические данные

Корпус	Прямоугольный
Монтаж	установка заподлицо
Размеры [mm]	92 x 80 x 40
Материал	PPE; латунь никелированн.

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Уплотняющая заглушка: 1
-------------------	-------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Кабель: 0,15 m, PUR (полиуретан)

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



ID9919



Индуктивный датчик

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Соединение

