
XC0014

Senzor inductiv

IEA2001-AROG/5M/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	1
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	5...36 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

XC0014

Senzor inductiv

IEA2001-AROG/5M/US

Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	1	
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	1 ± 10 %	
Distanta de operare	[mm]	0...0,8	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1	
Desemnarea firului		M8 x 1	
Materiale		alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			

Cablu: 5 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A



XC0014

Senzor inductiv

IEA2001-AROG/5M/US

Racord

