




Gateway pentru senzori de vibra#ii, fără fir

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Aplicatie		
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; Brazil	
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	3,6 DC; (Baterie cu clorură tionil de litiu Baterie cu clorură tionil de litiu; Durata de folosin#ă a bateriilor > 4 ani; (în func#ie de condi#iile de mediu #i setări); Bateria nu poate fi înlocuită)
Consum de energie	[mA]	< 200
Clasa de protecție		III
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	MQTT; ifm IoTcore	
Interfete		
Interfata de comunicare	WLAN; Re#ele mobile; Ethernet	
Ethernet		
Tipul conectorului	RJ45	
Protocol	TCP/IP	



Gateway pentru senzori de vibrații, fără fir

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Tipul de uzura	transmisia datelor	
ISM		
Bandă de frecvență	2,4 GHz	
Standard de siguranță	AES-128	
Protocol	proprietary	
Tipul de uzura	Conectare senzor	
Indicație privind interferențele	numărul conexiunilor maxime ale senzorilor: 30	
Rețele mobile		
Transmisie standard	2G-Quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
USB		
Tipul conectorului	USB A	
Tipul de uzura	Actualizare firmware	
WLAN		
Bandă de frecvență	2,4 GHz	
Standard de siguranță	WPA2	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Date mecanice		
Greutate	[g]	423
Dimensiuni	[mm]	Ø 95
Materiale	PA; ABS	
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED
Accesorii		
Articole livrate	Accesorii montaj, pentru montare pe perete componentă de rețea	
Observații		
Observații	nu se livrează cu cartelă SIM	
Unitate de ambalare	1 buc.	