




Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC1366
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да



Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Стандарт передачи	EN 50170	
Скорость передачи	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип использования	Передача данных	
Примечание к интерфейсам	функция диагностики	
RS232		
Количество интерфейсов R232	1	
Скорость передачи	9600...115200 Baud	
Метод подключения	RJ11	
Тип использования	программирование	
Примечание к интерфейсам	электрически изолированные	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия	2.1	
AS-i профиль	M3	
AS-i сертификат	61104	
Механические данные		
Вес	[g]	557
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	3 x LED, красный
		3 x LED, зелёный
		3 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	



Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

электрическое подключение

Соединение

