




Модуль AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5215
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 маркер



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 135
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4	
Входы		
Количество цифровых входов	4; (2 x 2)	
Входная цепь цифровых входов	PNP	
Питание выходов датчика	AS-i	
Напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	100
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1,5
Коммутационный уровень high	[V]	> 10



Модуль AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да
--	----

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
--------------------------	------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
-----	----------

AS-i классификация

AS-i профиль		S-0.0				
AS-i конфигурация ввода/ вывода [hex]		0				
ID код AS-i [hex]		0				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Разъём	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Контакт	4	2	4	2

Механические данные

Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал	PBT (полибутилентерефталат)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	Функция	светодиод, жёлтый

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Разъем: M12; кодировка: A

