


AC5251



AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67



Приложение	
Применение	установка на месте
Температура измеряемой среды [°C]	-10...50
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	280
Встроенный "Watchdog"	да
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4; Количество пневматических выходов: 2
Входы	
Количество цифровых входов	4



AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания [V]	20...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Коммутационный уровень high [V]	> 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да

Выходы

Количество пневматических выходов	2; (пневматический выход Н.О./Н.З. по выбору ; бистабильный)
Выходы питания актуатора	AS-i

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-10...55
Степень защиты	IP 65; IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [годы]	258	

AS-i классификация

AS-i версия	2.11; 3.0				
Адресация AS-i	разъем для адресации				
Расширенный режим адресации	да				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i профиль	S-7.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7			
ID код AS-i	[hex]	A.E			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Контакт	4	2 4	4	2 4
	пневматический выход	2	4	-	-

Механические данные

Вес [g]	376
Способ монтажа	быстрый монтаж
Материал	РА (полиамид); POM; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие
Пневматическая система	1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; бистабильные



AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

Рабочий диапазон давления	[bar]	3...8
Рабочий диапазон давления	[MPa]	0,3...0,8
Рабочий диапазон давления	[psi]	43,5...116
Воздушный поток при 6/5 bar	[l/min]	500
Консистенция сжатого воздуха		Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4
Ручное управление		сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка
Трубные фитинги		8 mm
Воздухоотвод		воздухоотвод можно освободить через трубное соединение

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Электрическое подключение

Подключение модуля	Принадлежности
--------------------	----------------

Принадлежности

Комплект поставки	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Монтажная доска:, E74999
	Нижняя часть модуля:, E75000
	Защитный колпачок: M12, E73004
	Уплотняющая заглушка:, E75231
	Глушитель:, E75232
	L-образный фитинг типа "Push-in":, E75228
	T-образный фитинг типа "Push-in":, E75227

Примечания

Примечания	В случае непневматического управления, необходимо вложить уплотнитель E75231.
	Избегайте попадания грязи и пыли.
	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
	L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
	См. указания по сжатому воздуху и электромагнитной совместимости/ESD в разделе "Файлы для скачивания".
Упаковочная величина	1 шт.




AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i; возможны три направления

Соединение



Разъем: M12

Входы	
Разъём I-1/2	
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
Разъём I-2	
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 2
5	не используется
Разъём I-3/4	
1	напряжение питания L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
Разъём I-4	
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется



AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

диаграммы и графики

Пневматический символ



1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; бистабильные