




Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока	[V]	100...240
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении	[ms]	1000
Время задержки включения питания	[s]	< 1000
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	2,5
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50



Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	87,1
Защита внешнего входа		10 A; B
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	450

Выходы

Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Надежность сигнала DC OK		30 V DC (< 1 A)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Механические данные

Вес	[g]	970,5
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 20 mm)
Размеры	[mm]	129 x 50 x 136
Материал		AlMg3; стальной лист; PC

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	DC-ok	1 x светодиод, зелёный
	перенагрузка	1 x светодиод, красный

Примечания

Примечания		выходное напряжение SELV, PELV
Упаковочная величина		1 шт.

DN3011




Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-2,5A

электрическое подключение

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ:

Соединение



1: первичный
2: вторичный