
E20141

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3/1M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20367
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3

E20141

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3/1M

Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	1000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.