




Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0005H09




Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты	II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	12
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-5...60
Степень защиты	IP 67; IP 68



Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0005H09

Испытания / одобрения		
Сертификат UL	Enclosure type	Type 1
Механические данные		
Вес	[g]	604,5
Размеры	[mm]	22 x 54 x 100
Материал		РА (полиамид)
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		6
Тип подключения		M12
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
Принадлежности		
Комплект поставки	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 6	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 6 x M12; кодировка: А; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		
		



Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0005H09

Соединение

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
GN =	синий
GY =	зелёный
PK =	серый
RD =	розовый
WH =	красный
YE =	белый
	жёлтый