


EBT011



Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Применение	логическая функция И	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E191684

EBT011



Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Механические данные


Вес	[g]	35,5
Материал	корпус: PA (полиамид) оранжевый; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 2 x M12; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm





Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Соединение

