


EVC596



Соединительный кабель с разъемом

ASTAH030MSS0020H03



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	601
Размеры	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал		корпус: TPU оранжевый
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи		да

EVC596



Соединительный кабель с разъемом

ASTAH030MSS0020H03

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 20 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение

1	BN
3	BU
4	BK

БК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
BK = синий