




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0020H04



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...80
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Соединительный кабель с разъемом


ADOGF040MSS0020H04

Механические данные			
Вес	[g]	427,5	
Размеры	[mm]	10 x 10 x 31	
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля	
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²	
	Циклы изгиба	> 5 Mio.	
	Деформация кручения	± 180 °/m	

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
Кабель: 20 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)	

электрическое подключение - Разъём	
Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm	



Соединение	
------------	--



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый