
# EVT248

## Соединительный кабель

VDOGF040VAS00,3E04STGH040VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Особенности | | без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи |
| Применение | | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности |
| Без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 3 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | cULus: ...50 °C |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | 5...80 |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | | cULus: ...50 °C |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 36 |
| Размеры | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| Материал | | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |

# EVT248

## Соединительный кабель

**VDOGF040VAS00,3E04STGH040VAS**

| | | |
|---|---|---|
| Пригодность для кабельной цепи | да | |
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | Циклы изгиба | > 1 Mio. |
| | Деформация кручения | ± 180 °/m |

### Примечания

| | |
|---|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm




### электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Соединение




### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

