

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0002T04



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	применение в сварке
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL) [A]	3

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...75 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес [g]	91,7
---------	------

EVW060



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0002T04

Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	Состояние выхода	1 x светодиод, белый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm




EVW060



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0002T04

Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый