


KG5308



Емкостной датчик

KG-3150NBNKG/SL/1P/US/IO



- 1 светодиод жёлтый Состояние выхода
- 2 с потенциометром Диапазон срабатывания



Характеристики		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NC
Диапазон срабатывания	[mm]	0,5...30
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 92,5
Приложение		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...110
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 22
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	30
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	0,5...30



Емкостной датчик

KG-3150NBNKG/SL/1P/US/IO

Настраиваемое расстояние срабатывания		да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm]		15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]		15 ± 10 %

Точность/ погрешность

Гистерезис [% от Sr]		1...15
Смещение точки переключения [% от Sr]		-15...15

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Стандарт SDCI		IEC 61131-9
Профили		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим		да
Нужный тип порта		A
Миним.время рабочего цикла [ms]		20
IO-Link функции (ациклические)		специфичный для приложения тег; счетчик часов работы; нормально открытый / нормально закрытый (конфигурируемый); PNP / NPN (parametrierbar); Уставка пороговой точки; Гистерезис

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 69K

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2	8 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	класс B
Виброустойчивость	DIN EN 60947-5-2	1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность	DIN EN 60947-5-2	30 г 6 ударов / 11 мс полусинуса (x, y, z)
MTTF [годы]		1204
Сертификат UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Limited Voltage/Current
	Регистрационный номер UL	D003
	Номер файла UL	E174191

Механические данные

Вес [g]		26,2
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо

KG5308



Ёмкостной датчик

KG-3150NBNKG/SL/1P/US/IO

Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 92,5
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PC; POM
Момент затяжки	[Nm]	8

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение



4: OUT / IO-Link