




Емкостной датчик

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



1 с потенциометром



Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm]	15
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 143
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	14; (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	40
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да



Емкостной датчик

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

Соединение

