


Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Артикул недоступен - архивная позиция



1 активная поверхность



Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Размеры [mm]	41 x 30 x 27

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2

Выводы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2



Датчик цилиндров для цилиндров с
встраиваемыми адаптерами

МКР3000-BPKG/US-100-DPS		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300
Частота переключения DC	[Hz]	5000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

Диапазон контроля		
Порог чувствительности	[mT]	2
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 5

Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	1
Воспроизводимость	[mm]	0,1

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Механические данные		
Чувствительная поверхность	передний	
Конструктивное исполнение цилиндра	цилиндры с встраиваемыми адаптерами; (Joucomatic)	
Размеры	[mm]	41 x 30 x 27
Материал	алюминий; пластмасса	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A





Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-BPKG/US-100-DPS

Соединение

