


Датчик для цилиндров с С-образным пазом

MKS3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Артикул недоступен - архивная позиция



- 1 Крепежный фланец
2 Чувствительная поверхность



Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Размеры [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да
Макс. время задержки при включении [ms]	30

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	10000
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Порог чувствительности [mT]	2,8
-----------------------------	-----



Датчик для цилиндров с С-образным пазом

MKS3028BVPKG/G/0,57M/ZH

Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	> 10
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	< 1,5
Воспроизводимость	[mm]	< 0,2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Монтаж		незаподлицо
Способ монтажа		крепежный зажим с шестигранным отверстием в головке, ширина через плоскости 0,9
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с С-пазом
Размеры	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Материал		РА (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Торцовый ключ
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

МК5316



Датчик для цилиндров с С-образным пазом

МКС3028ВВРКГ/Г/0,57М/ЗН

электрическое подключение

Кабель: 0,57 м, PUR (полиуретан); 3 x 0,08 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий