
IW5039

Индуктивный датчик

IW-2008-BRKG/PPU

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NC
Диапазон срабатывания	[mm]	8
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	60 x 36 x 10
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	4,6
Минимальная нагрузка по току	[mA]	4
Макс. ток утечки	[mA]	0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	300
Защита от короткого замыкания		да

IW5039

Индуктивный датчик

IW-2008-BRKG/PPU

Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	8	
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6,5	
Точность/ погрешность			
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3	
Гистерезис	[% от Sr]	1...15	
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Механические данные			
Корпус		Прямоугольный	
Монтаж		незаподлицо	
Размеры	[mm]	60 x 36 x 10	
Материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

IW5039


Индуктивный датчик


IW-2008-BRKG/PPU

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Соединение





	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий