


O7H200



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O7H-HPKG/0,20M/AS



Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой



Характеристики		
Тип света	красный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Особенности	Подавление заднего фона	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно UL)
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	750
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый



Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

O7H-HPKG/0,20M/AS

Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	5...30; (белая бумага 200 x 200 mm)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	5...30
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	6...30
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	7...29
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	2,5
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона		да

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1610


Механические данные		
Вес	[g]	14,4
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	20,3 x 15 x 9
Материал		РА (полиамид)
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение		
Кабель: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		

Разъем: 1 x M8; кодировка: A; Блокировка: защелка





Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O7H-HPKG/0,20M/AS

Соединение

