


O7S200



Однолучевой световой барьер - излучатель

O7S-00KG/0,20M/AS



Излучатель за верхней линзой



Характеристики		
Тип света	красный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	0...1,5
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	90
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	

O7S200



Однолучевой световой барьер - излучатель

O7S-00KG/0,20M/AS

MTTF	[годы]	1899
------	--------	------

Механические данные

Вес	[g]	14,2
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	20,3 x 15 x 9
Материал		РА (полиамид)
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------


Примечания

Примечания	напряжение питания "класс питания 2" в соответствии с UL	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Разъем: 1 x M8; кодировка: A; Блокировка: защелка



Соединение

