


OGE101



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HPKG/US



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Потребление тока [mA]		8
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны [nm]		645
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		1000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон [m]		< 8
Настраиваемый диапазон		нет



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HPKG/US

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67; (при использовании соответствующего разъёма)
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1335
Механические данные		
Вес	[g]	14,4
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		корпус: ABS
Материал линз		PMMA
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

