




Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HPKG/6M




Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		10
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		150; (200 (...60 °C))
Частота переключения DC [Hz]		1000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон [m]		< 20
Настраиваемый диапазон		нет



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HPKG/6M

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1067
Механические данные		
Вес	[g]	275,8
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Соединение		



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
	синий



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HPKG/6M

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва