




Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100



1 Кнопки для программирования



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Особенности		Подавление заднего фона
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		25
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		150; (200 (...60 °C))
Частота переключения DC [Hz]		1000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон [mm]		15...300; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm]		15...300



Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100		
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	15...290
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	15...190
Заводская настройка		Режим срабатывания на свет
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	25
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона		да

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	362

Механические данные		
Вес	[g]	50
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); LCP; EPDM; TPU
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2

Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12; кодировка: A		



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

Соединение



диаграммы и графики




- a: датчик
b: объект
c: задний фон
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

ЛИНИЯ ТОЧНОСТИ



x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , background white (90 % remission)

2 = объект серый (отражение 18 %) , background white (90 % remission)

3 = объект белый (отражение 90 %) , background white (90 % remission)