


OGS700



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGSLOOKG/US100



Характеристики		
Тип света		красный свет
Лазерная защита класса		1
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		13
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны [nm]		655
Станд. срок службы [h]		50000
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон [m]		< 60
Настраиваемый диапазон		нет
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm]		3; (60 m)
Макс. диаметр светового пятна [mm]		312
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-10...60
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Лазерная защита класса		1

OGS700



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGSLOOKG/US100

Примечание к лазерной защите	Внимание:	лазер
	класс лазера:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
MTTF	[годы]	1018

Механические данные

Вес	[g]	64,3
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); EPDM
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

