


Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US100



Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	Излучатель
Диапазон [m]	< 20
Настраиваемый диапазон	нет
Макс. диаметр светового пятна [mm]	800
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	°C	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	755

Механические данные

Вес	[g]	49,1
Корпус		Резьбовой корпус



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания


Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение





Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US100

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва

