
OGS380

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE



излучатель за нижней линзой
Приёмник за верхней линзой

Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный с резьбой M18
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 15
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	800
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1011

OGS380

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE

Механические данные		
Вес [g]	78	
Корпус	Прямоугольный с резьбой M18	
Размеры [mm]	53 x 20 x 36	
Обозначение резьбы	M18 x 1	
Материал	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Материал линз	PEI	
Насадка на линзы	Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Комплект поставки	контргайка: 1, нерж.сталь	
Примечания		
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

