




Рефлекторный датчик

OER-V/OET-V




Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Резьбовой корпус
Приложение	
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
Электронные данные	
Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да
Коммутирующие усилители	Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Класс защиты	III
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	950
Выходы	
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Диапазон контроля	
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m]	0,03...0,2; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Диапазон [mm]	< 15; (белая бумага 200 x 200 mm)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	0...70



Рефлекторный датчик

OER-V/OET-V

Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF [годы]		5623	
Механические данные			
Вес [g]		72	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры [mm]		M8 x 1	
Обозначение резьбы		M8 x 1	
Материал		латунь никелированн.	
Принадлежности			
Комплект поставки		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Кабель: 2 м; 2 x 0,14 mm²			
Соединение			



- 1 = Излучатель
- 2 = приёмник
- Цвета жил :
- RD = красный
- WH = белый
- screen = Экран