



Датчик диффузного отражения

OGT-DPKG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OGH501

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available

Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	30; ((24 V))
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	880

Выходы


Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	160
Защита от короткого замыкания	да



Датчик диффузного отражения

OGT-DPKG

Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Диапазон		[mm]	2...100; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды		[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
Механические данные			
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры		[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1	
Материал		латунь никелированн.	
Материал линз		стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Комплект поставки		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Соединение			



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный