




Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/90°



Характеристики	
Тип света	красный свет
Корпус	Резьбовой корпус
Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	< 12
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [nm]	660
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	200
Частота переключения DC [Hz]	500
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон контроля	
Излучатель / приёмник	приёмник



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/90°

Диапазон	[m]	< 9	
Настраиваемый диапазон		нет	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 68	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	953	
Механические данные			
Вес	[g]	58,4	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
Материал		нерж.сталь; ABS	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Комплект поставки		гайки: 2	
		пружинные шайбы: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Разъем: 1 x M12; кодировка: A			
			



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/90°

Соединение

