


OG5129



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US/90°



Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	< 19
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [nm]	660

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	Излучатель
Диапазон [m]	< 9
Настраиваемый диапазон	нет
Макс. диаметр светового пятна [mm]	3000
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 68

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF [годы]		1714



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US/90°

Механические данные		
Вес	[g]	58
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		нерж.сталь; ABS
Материал линз		PMMA

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности		
Комплект поставки	гайки: 2	
	пружинные шайбы: 2	

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

