

OA5101



Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-00KG



- 1 Крышка
По одному светодиоду за нижней и верхней линзами



Характеристики		
Тип света		Инфракрасный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да



Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOKG

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	Излучатель
Диапазон [m]	< 50
Настраиваемый диапазон	нет
Макс. диаметр светового пятна [mm]	1500
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF [годы]	1367	

Механические данные

Вес [g]	274
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	90 x 30 x 70
Материал	PPO модифицированный
Материал линз	PMMA
Насадка на линзы	Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Угловой кронштейн: 1, E20514
	отвертка

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------




Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOKG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5

Соединение



5

проверка